

MICROPHONE + Starkey® Hearing Technologies



Le Microphone + Starkey Hearing Technologies est conçu pour transmettre le son à partir de différentes sources audio directement dans vos aides auditives sans-fil dotées de la technologie 2,4 GHz.

Lorsqu'il est porté par un interlocuteur dans des environnements bruyants, il sert d'assistant d'écoute. Il facilite les conversations en tête-à-tête ou en groupe.

Il peut être utilisé également comme interface avec les sources audio suivantes :

- Bluetooth
- Systèmes Teleloop
- Systèmes FM
- Entrée audio

Contenu du packaging

- Microphone +
- Adaptateur d'alimentation
- Câble micro USB
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Modèle	900
Dimensions	28.5 mm x 72.3 mm x 22.2 mm
Poids	28 g
Alimentation	Batterie rechargeable intégrée
Alimentation de la batterie	5 vdc 400 mA via une connexion microUSB
Bande de fréquences de fonctionnement	2.4 GHz – 2.4835 GHz
Puissance	8 dBm
Interfaces audio	<ul style="list-style-type: none"> • Microphone + • Bluetooth • Teleloop • Récepteurs DAI/FM • Entrée audio microUSB
Profils Bluetooth <i>(Bluetooth du Microphone +)</i>	Bluetooth v4.1, A2DP v1.2, HFP v1.6, HSP v1.2, AVRCP v1.4
Plage de Streaming	<ul style="list-style-type: none"> • Jusqu'à 20 m en mode entrée Microphone + dans les aides auditives • Jusqu'à 10 m en mode entrée Bluetooth dans les aides auditives • Jusqu'à 10 m pour un périphérique Bluetooth (ex : un smartphone) vers un Microphone +
Connexions sans-fil	<ul style="list-style-type: none"> • Jusqu'à 2 aides auditives par Microphone + • Jusqu'à 2 connexions Bluetooth classiques par Microphone + • Jusqu'à 5 Microphones + par source audio, par stéréo d'aides auditives
Plage de température de stockage	-10° C à 45° C, 10 % à 95 % d'humidité
Plage de température de chargement	0° C à 45° C, 10 % à 95 % d'humidité
Normes standards	En conformité avec toutes les normes standards