




Suivi de la voix en mouvement




Directivité multi-focale




Batterie Li-on Rechargeable




Connectivité iPhone et Android




Deux unités de traitement différenciés



OVP Gestion de la propre voix




Compatible accessoire CROS



Classe LPP du produit

10 coloris disponibles



### CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Bobine d'induction T (uniquement pour Pure C&Go T IX)	✓
Contrôle de volume	✓

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Paramètres	Conditions	S	M	P	SP
Gain max (dB) <i>Quelle est l'amplification maximale?</i>	Coupleur 2cc	46	60	65	74
	Simulateur d'oreille	56	70	75	83
Sortie max (dB SPL) <i>Quelle est l'intensité sonore maximale ?</i>	Coupleur 2cc	110	119	122	131
	Simulateur d'oreille	120	129	131	138
Nb de microphones <i>Pour capter le son</i>	②	1			
Plateforme ( <i>Puce</i> )	ⓧ	AX		X	
Nb de programmes max. mémorisables	6				



### FONCTIONNALITÉS

	7	5	3
DSP <i>Gestion de l'ambiance sonore</i>	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ □	■ ■ ■ □ □
Bande passante <i>Qualité sonore</i>	12 kHz	8 kHz	8 kHz
Traitement de signal (canaux) / Gain&MPO ( curseurs)	48/20	36/18	32/16
Curseurs de réglage <i>Finesse du réglage</i>	20	18	16
Auto EchoShield <i>Réduction de l'écho</i>	✓	-	-
HD Music <i>Programmes prédéfinis pour la musique</i>	3	3	1
eWindScreen <i>Gestion du bruit du vent</i>	✓	✓	✓
Thérapie anti-acouphènes par « Amplification encochée »	✓	✓	✓
Thérapie anti-acouphènes par « Bruits de thérapie »	✓	✓	✓
DataLogging <i>Retenir les informations de port</i>	✓	✓	✓
Anti-Larsen <i>Annulation des sifflements</i>	✓	✓	✓
Spatial SpeechFocus <i>Focaliser l'écoute des sons venant des côtés ou de l'arrière</i>	✓	✓	-
CROSPhone-TriCROS <i>Transfert de son d'une aide auditive à l'autre</i>	✓	✓	✓

### SITUATIONS D'ÉCOUTE PAR NIVEAU DE PERFORMANCE

	7	5	3
Téléphone, télévision	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ □ □	■ ■ □ □ □
Conversation dans le calme, lecture	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ □ □	■ ■ □ □ □
Activités en extérieur, promenade	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ □ □	■ ■ □ □ □
Cuisine restaurant, cinéma	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ □ □	■ ■ □ □ □
Concert, festival, musique	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ □ □	■ ■ □ □ □
Séminaires, congrès, salons	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ □ □	■ ■ □ □ □
Centre commercial, gare, aéroport	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ □ □	■ ■ □ □ □
Voiture, transports en commun	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ □ □	■ ■ □ □ □
Exposition au vent, promenade en bord de mer	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ □ □	■ ■ □ □ □
Lieu de culte, pièce résonnante	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ □ □	■ ■ □ □ □
Repas en famille, anniversaire, fête	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ □ □	■ ■ □ □ □
Conversation dans le bruit	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ □ □	■ ■ □ □ □
Jardin d'enfants, cours d'école	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ □ □	■ ■ □ □ □

### ACCESSOIRES & CONNECTIVITÉ

	7/5/3
Application smartphone Signia App avec contrôle de volume, de tonalité, et de directivité sur Iphone et Android	✓
Streaming direct ( <i>sans accessoire</i> ) Iphone Android	
Streaming via accessoire Iphone Android	
Télécommande	miniPocket
Microphone déporté / Kit mains libres	StreamLine Mic
Accessoire spécifique pour la télévision	StreamLine TV